


1 部品表 (ガラス棚ころび止め1セットの構成)




プレートサポート2877ZN5 : 2個
サイズφ20×26


プレートサポート2879VA1 : 2個
サイズφ20×t3

2 金物の組立

手で動かない様に取り付けて下さい。





プレートサポート2879VA1の代わりにM6×12皿ボルトを使用することもできます。その時はお客様がボルトをご用意下さい。




木製の棚にねじ止めする時はガラス棚ころび止めのプレートを単品でご購入下さい。ねじは付属していません。

推奨ねじ : 6×20皿タッピンねじ



3 ガラス棚への取付



警告
取り付けの際はガラスの扱いには十分気を付けてけがのないようにして下さい。



フレーム間隔、棚幅により必要枚数を検討して取り付けして下さい。この正面図は一例です。ご参考にして下さい。



本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせ下さい。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03(3864)1122**
受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875
E-mail : support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>

