


# LAMP® GPAS 型 取付説明書

## ポイントフィックス アームタイプ

- ① 正面取付 両アームタイプ: GPAS-F2 型
- ② 正面取付 片アームタイプ: GPAS-F1 型
- ③ 側面取付 片アームタイプ: GPAS-S1 型

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。




### 本製品について


- 手すりの支柱などにパネル（樹脂・ガラス）を固定し、フェンスを製作することができます。
- 支柱正面に取付けるタイプ（正面両側、正面片側）と支柱側面に取付けるタイプ（側面片側）があります。
- パネルが 8mm 厚の場合、取り付いている状態で前方向の位置を調整できます。
- 適応パネル厚：5 ～ 8 mm ※ガラスの場合は 8mm 厚を推奨します
- 耐荷重：160 N (16 kgf) ※ 4ヶ所支持、垂直取付の場合

### 部品一覧


GPAS-F2 型（正面両側）



GPAS-F1 型（正面片側）



GPAS-S1 型（側面片側）



### 正しく安全に取り付けていただくために

図記号の意味



**注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。



- ❗ ガラスは強化ガラスを使用してください。また、飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。
- ❗ ねじのゆるみ等に異常がないか、定期的な点検し、増し締めしてください。

### 加工図

GPAS-F2 型（正面両側）


GPAS-F1 型（正面片側）

GPAS-S1 型（側面片側）




### 取付手順

#### 1 支柱への取付け




#### 1 支柱への取付け




## 2 パネルの吊込み


【1】



【2】仮固定（4ヶ所）






## 3 パネルの前調整 ※パネル 8 mm 厚の場合のみ調整できます




### 注意

⊘ 厚さ 8mm 未満のパネルで調整しないでください。ボルトとのかかり代が小さくなり、安全に使用することができません。



## 4 パネルの固定

キャップとナットを締め込み、固定する。



推奨締め付トルク  
3 N・m

本製品に関するご質問・ご相談は、  
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

SUGATSUNE スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL:03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30  
E-mail : support@sugatsune.co.jp

2022.06 1511-1