




ポケットグラス130 引戸金物

取付説明書



■施工業者の方へのお願い

取り付け前に本書をよくお読みいただき、正しく施工されるようお願いいたします。

⚠ 警告

誤った取り付けは、施工時だけでなく使用時に思わぬけがをする恐れがあります。本書の説明、注意事項をお守りください。

■取り付けできるガラス扉

扉高さ	3000mm以下
ガラス厚	10mmまたは12mm
扉質量（1枚当り）	130kg 以下

■部品の内訳

ガラスブラケット……2セット*1 (ショート)	ガラスブラケット……2セット*1 (600、900、1200mm)	下ガイド…………… 1セット	取付ねじセット (コマ …………… 8ヶ) (六角穴付皿ボルト …………… 8ヶ) (十字穴付タッピンねじ …… 2ヶ)

上ローラー…………… 2ヶ	ストッパー…………… 2ヶ	ハンガーセット…… 2ヶ*2 (10mmガラス用)	ハンガーセット…… 2ヶ*2 (12mmガラス用)

上レール…………… 必要な長さ	側板固定金具 (オプション) …………… 必要な個数

※1：4種類のうち、いずれかを選択

※2：2種類のうち、いずれかを選択

■必要な工具


十字ねじ回し、マイナスのねじ回し、トルクレンチ〈六角ビット（六角穴付さらボルト用）呼び4／締付トルク15N・m用〉

■引戸の納まり寸法


(単位：mm)

縦断面図

〈ガラスブラケット(ショート)〉




〈全ガラスブラケット共通〉




()内寸法は、ガラス厚12mmの場合

〈ガラスブラケット(600、900、1200mm)〉




■取付手順 (図はショートタイプの例)

1 上ローラーとストッパーを上レールに組み込む



上ローラーとストッパーをスライドさせて、上レールに取り付けます。

2 上レールを取り付ける




壁にレールを固定する場合は、側板固定板を左図の通り使用します。

※側板固定板の取り付けピッチは
500mmにしてください。

3 コマをガラスブラケットに組み込む

重要



ガラス厚10mmの場合



下に向ける

※扉のガラス厚によってコマの向きを
変更してください。

ガラス厚12mmの場合




上に向ける

警告

コマの向きを誤ると、ガラス扉
が落下する恐れがあります。

4 ガラスブラケットをガラス扉に取り付ける


重要



ガラスブラケット

2mm以下

ガラス扉



15N·m

〈締付条件〉


ガラス扉上部とガラスブラケットの隙間：2mm以下
(左図枠内参照)

ボルトの締付トルク：15N・m

警告


締付条件を満たさない場合、ガラ
ス扉が落下する恐れがあります。

5 下ガイドを床に固定する




下ガイドを、上図の通り固定します。

ガラス厚10mmの場合




ガラス厚12mmの場合




※扉のガラス厚が10mmの場合、下ガイドの樹脂部を向きに注意して取り付けてください。12mmの場合、樹脂部は不要です。

6 ガラス扉を上レールに取り付ける



ハンガーセットをマイナスのねじ回しで上ローラーに固定し、高さと傾きの調整をします。この時、ガラス扉の下側を、下ガイドに差し込んでください。ガラスブラケット上部と上レールの隙間は3mm～5mmの範囲内になるよう調整してください。



ハンガーセットをスライドさせて、ガラスブラケットに組み込みます。

付属のKLEINシールでガラスブラケットの六角穴付皿ボルトを隠します。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 月～金 **9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX **03 (3863) 6875**

E-mail: support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001:国内各拠点 ※ISO14001:千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
<http://www.sugatsune.co.jp/>